Garant

# GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 2×D, ∅ DC: 20,5mm

## Podaci za narudžbu

| | |
|---|---|
| Broj narudžbe | 234000 20,5 |
| GTIN | 4045197739681 |
| Razred artikla | 21S |

## Opis

**Izvedba:**
Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.
**Tolerancija provrta:** –0,1 / +0,3 mm
**Opis:**
Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.
**Odgovara:**
Izmjenjive pločice SOGX 070306.
**Napomena:**
Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

## Tehnički opis

| | |
|---|---|
| Broj oštrica Z | 1 |
| ∅ drške $D_s$ | 25 mm |
| Korisna duljina $L_1$ | 42 mm |
| Duljina drške $L_s$ | 56 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 070306 |
| Serija | Power Drill |
| Nazivni ∅ D | 20,5 |
| Maksimalna granica prilagodbe $V_{max}$ | 0,25 mm |

| | |
|---|---|
| Duljina izboja $L_A$ | 61 mm |
| Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB6535 |
| Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB6640 |
| Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB630 |
| Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB6810 |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D |
| Drška | ISO 9766 |
| Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice | uvjetovano zaobljeno |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano paketno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

## Pribor

| | |
|---|---|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm | 211750 1,0 |
| Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 6IP1 | 239700 6IP1 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP |