Garant

GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 2×D, ∅ DC: 40,5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	234000 40,5
GTIN	4045197740083
Razred artikla	21S

Opis

Izvedba:
Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.
Tolerancija provrta: –0,1 / +0,3 mm
Opis:
Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.
Odgovara:
Izmjenjive pločice SOGX 130511.
Napomena:
Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 20IP (6,3 Nm)
Korisna duljina L_1	82 mm
Broj oštrica Z	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 130511
∅ drške D_s	40 mm
Duljina drške L_s	68 mm
Serija	Power Drill
Nazivni ∅ D	40,5
za colni ∅	1 19/32 col

Maksimalna granica prilagodbe V_{max}	0,25 mm
Duljina izboja L_A	111 mm
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6535
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6640
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB630
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6810
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 20IP	239700 20IP
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP