Garant

GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 2×D, ∅ DC: 26mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	234000 26
GTIN	4045197739797
Razred artikla	21S

Opis

Izvedba:
Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.
Tolerancija provrta: –0,1 / +0,3 mm
Opis:
Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.
Odgovara:
Izmjenjive pločice SOGX 080407.
Napomena:
Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	52 mm
Duljina drške L_s	60 mm
Broj oštrica Z	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 080407
∅ drške D_s	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 8IP (1,3 Nm)
Serija	Power Drill
Nazivni ∅ D	26
Maksimalna granica prilagodbe V_{max}	0,25 mm

Duljina izboja L_A	73 mm
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6535
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6640
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB630
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6810
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP	239700 8IP
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP