Garant

GARANT Softcut HSI, s navojem, ∅ D / broj pločica Z: 25/3mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214904 25/3
GTIN	4045197750679
Razred artikla	21O

Opis

Izvedba:
Toplinski obrađeni čelik otporan na trošenje s prevlakom za zaštitu od korozije. Precizno uležištenje izmjenjivih reznih pločica zbog stezanja određenim momentom. Široka i uska podjela za glodanje po izboru.
Upotreba:
Posebice kod strojeva sa slabijim pogonom i za obradu na većim dubinama pri malim ulaznim promjerima.
Napomena:
Da biste mogli koristiti sve **4 oštrice**, izmjenjiva pločica se mora **uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu).**
GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.
Za precizne 90° kutove odaberite a_p = 6 mm.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza $a_{p\ maks}$	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SO.. 0836..
∅ reza D_C	25 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L_{ukupno}	35 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219863 (8IP; 2,2 Nm)

Prihvatni navoj M	M12
∅ D_1 h6	12,5 mm
∅ D_2	20,7 mm
Serija	Softcut®
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219863
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP