Garant

Pločica za ubodno tokarenje, HU7310, širina utora W: 3mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273664 3
GTIN	4045197770653
Razred artikla	21L

Tehnički opis

Širina utora w	3 mm
Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Posmak f	0,07 - 0,2 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake
Glavna primjena	N
Dodatna primjena	Ti
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HU7310
Kutni radijus R	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	primjereno	350 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	350 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm²	primjereno	50 m/min	S
kontinuirano	primjereno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	primjereno		