Držač za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 8/06mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L_4	8 mm
Duljina glave L_1	8 mm
Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
ISO kod držača	SCACR/L 0808M06
Veličina drške	8 mm
Veličina pločice	6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezni vijak tip 1	269021 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500