Držač za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 16/11mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261315 16/11
GTIN	4045197798152
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SVACR/L 1616M11
Duljina glave L_1	26 mm
Veličina drške	16 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Funkcionalna širina L_4	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200