Atlas Copco

Pneumatska ravna brusilica G2424, stezna čeljust ∅ 6 mm dugačko, tip: S200

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079448 S200
GTIN	7322590013622
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:
Snažna i **robusna ravna brusilica** za miran **rad.** Sigurnosni prekidač sprječava neželjeno uključivanje. Radno optimirani maksimalni brojevi okretaja između **8500 i 25000 1/min.**
S dugačkim, uskim vretenom, idealno za rupe, duljina 317 mm.
∅ stezne čahure 6mm.
Dio isporuke:
Uključuje: potrebna nazuvica.
Zamjenski dio:
Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	20000 min^{-1}
Težina	0,96 kg
Radna buka	81 dB(A)
Izlazna snaga	850 W
preporučena veličina crijeva (unutarnji ∅)	13 mm
maksimalna potreba za zrakom	540 l/min

Oznaka proizvođača	G2424 S200
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s^2
Priključak tlačnog zraka	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Opskrba energijom	Radi na komprimirani zrak
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

Pribor

Stezna čahura za ravnu brusilicu ∅ stezne čahure 6 mm	079459 6