Garant

SDGT 090308 FN, HU7815, tip: ALU

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216408 ALU
GTIN	4045197648143
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:
Čvrste izmjenjive glodače pločice, **precizno sinterirane s pozitivnim lomačima odvojenih čestica. Čeona i dosjedna ploha, precizno brušena.**

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,15 mm
Tip	ALU
Kutni radijus	0,8 mm
Debljina pločica	3,18 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SDGT 090308 FN
Vrsta	HU7815
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	120 m/min	N
CuZn	prikladno	250 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		