Garant

XDLW 120408 TN, HB7720, tip: ST1400



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212975 ST1400
GTIN	4045197454911
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:
Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\ maks.}$
Posmak f_z po zubu: 1 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDLW 120408 TN
Tip: ST1400
Kutni radijus: 0,8 mm
Programirani radijus pri $a_{p\ maks}$: 2,6 mm

Tehnički opis

Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLW 120408 TN
Programirani radijus pri $a_{p\ maks}$	2,6 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	1,8 mm
Posmak f_z po zubu	1 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm²	prikladno	150 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		