Garant

SEKR 1203 AFTN, HB7525, tip: ST900

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213923 ST900
GTIN	4045197553874
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:
Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\ maks}$ = 3,5 mm.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,19 mm
Tip	ST900
Debljina pločica	3,18 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEKR 1203 AFTN
Vrsta	HB7525
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm²	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	K
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		