KYOCERA

Kutna glodača glava 90° MEC17, s provrtom, ∅ D / broj pločica Z: 125/9mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227510 125/9
GTIN	4960664473175
Razred artikla	25O

Opis

Izvedba:
Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.
Mali broj reznih oštrica.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
maksimalna dubina reza $a_{p\ maks}$	15,7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
∅ reza D_C	125 mm
∅ prihvatne rupe	40 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
Broj oštrica Z	9
Kut uranjanja α_{maks}	0,12 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	116,6 mm

Interpolacija ∅ D_{min}	243 mm
Interpolacija ∅ D_{maks}	248 mm
∅ D_3	118 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229709