Garant

# SOMT 09T304 TR, HB7515, tip: ST1400

## Podaci za narudžbu

| | |
|---|---|
| Broj narudžbe | 215073 ST1400 |
| GTIN | 4045197554437 |
| Razred artikla | 21A |

## Opis

**Izvedba:**
Iznimno **čvrste izmjenjive rezne pločice** prema normiranim ISO mjerama, precizno sinterirane i brušene. Zahvaljujući strukturi od fine granulacije velika žilavost i otpornost na trošenje.
**Napomena:**
Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e$ = 0,3×D / $a_{p\,maks}$ = 5 mm.

## Tehnički opis

| | |
|---|---|
| Posmak $f_z$ po zubu | 0,12 mm |
| Tip | ST1400 |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Debljina pločica | 3,97 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT 09T304 TR |
| Vrsta | HB7515 |
| Rezni materijal | HM |

| | |
|---|---|
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

## Podaci korisnika

| | Prikladno za | $V_c$ | ISO kod |
|---|---|---|---|
| Čelik < 500 N/mm² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 400 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 280 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 235 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm² | prikladno | 220 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm² | prikladno | 205 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 290 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 180 m/min | M |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 180 m/min | K |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |