KENNAMETAL

ZDET 16M508 FR-721, GH1, tip: ALU

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	220814 ALU
GTIN	4059782503922
Razred artikla	28E

Opis

Preporuka:
Prilikom izmjene izmjenjivih pločica zamijenite i pritezne vijke. Rezervni pritezni vijci isporučuju se s izmjenjivim reznim pločicama.
Napomena:
f_z za a_e = 0,3×D.

Tehnički opis

Tip	ALUMINIJ
f_z za grubo rezanje do $a_{p\ maks}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
f_z za predobradu a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
f_z za završnu obradu a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Debljina pločica S	5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZDET 16M508 FR-721
Vrsta	GH1

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1640 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1370 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	1095 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		