HEDI

Svjetiljka za radionice, tip: 9LED

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081300 9LED
GTIN	4003644017027
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:
Visoko kvalitetne, univerzalno primjenjive svjetiljke s prekidačem za uklj. / isklj., gumeni priklj. vod duljine 3 m.
Sve HEDI® svjetiljke za radno mjesto i strojeve dolaze standardno sa stolnim stezaljkama, ugrađenim magnetom i 4 vijka za fleksibilno pričvršćivanje svjetiljke na različitim površinama. Provjerene svjetiljke za strojeve opremljene su ekstremno robusnim glavama, otporne na kapljice vode i prašinu te služe za profesionalnu primjenu u surovim uvjetima rada ili na strojevima. S blokadom radio signala prema DIN EN 62493. Strojna svjetiljka s **LED-ima** za usmjereno osvjetljenje radnog mjesta. Manja potrošnja energije, izbjegavanje zagrijavanja te UV zračenja osvjetljenih objekata.
Glava svjetiljke s poboljšanim zglobom.
Funkcija:
IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.
Dio isporuke:
Uključujući svjetlosno sredstvo, s **jakim prijanjajućim magnetom, vijčanu hvataljku 50 mm i stezni vijci** za pričvršćivanje na stroj, stol, zid ili strop.

Tehnički opis

Jakost svijetlosti	1140 lm
Rasvjetno tijelo	LED
Opskrba energijom	mrežni pogon
IP-klasa zaštite	IP 64
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo	ne
Snaga svjetlosti	12 W
Nazivni napon	250 V
Kut širenja svjetlosnog snopa, fiksni	60 stupanj
Svjetlosni fokus	Usmjereni svjetlosni stožac
Vrsta proizvoda	Strojna svjetiljka