HOLEX

Povlačni vijak zabrtvljen, s provrtom, prikladno za strmi konus: 40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308635 40
GTIN	4045197644480
Razred artikla	32Z

Opis

Opis:
Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.
Upotreba:
· **Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).**
· **U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).**
· **U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).**
Odgovara:
FADAL, slično ISO 7388, produljeno za 3 mm.
Napomena:
Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.
Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.
Zabrtvljeno – s O-prstenom. Nije pronađen odgovarajući zatezni ključ.

Tehnički opis

L_1	19,25 mm
∅ vijenca D	22 mm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 40
∅ glave d_1	18,95 mm
maksimalni pritezni moment	50 Nm

Navoj M	M16
prikladno za strmi konus	40
Ukupna duljina	47,5 mm
Širina ključa	19 mm
Svojstvo provrta	s provrtom
norma steznog vijka	ISO 7388-3
Vrsta proizvoda	stezni vijak