Garant

# Malo roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: G0307

## Podaci za narudžbu

| | |
|---|---|
| Broj narudžbe | 546900 G0307 |
| GTIN | 4045197156853 |
| Razred artikla | 51D |

## Opis

**Izvedba:**
**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je tako&dstroke;er od tvrdog metala.
HM-malo roto glodalo s drškom ∅ 3 mm.
**Upotreba:**
Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

## Tehnički opis

| | |
|---|---|
| Vrsta ozubljenja | križno nazubljen |
| Oblik | G0307 |
| ∅ glave | 3 mm |
| Kratka oznaka ozubljenja | Z7 |
| Opis oblika | Šiljasti luk |
| Ukupna duljina | 40 mm |
| Stupanj finoće ozubljenja | srednje |
| ∅ drške | 3 mm |
| Duljina glave | 7 mm |
| Serija | Ozubljenje Z7 |
| Rezni materijal | HM |

| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
|---|---|

## Podaci korisnika

| | Prikladno za | $V_c$ | ISO kod |
|---|---|---|---|
| Čelik < 900 N/mm² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |