Garant

Malo roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: H0613

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	546900 H0613
GTIN	4045197156891
Razred artikla	51D

Opis

Izvedba:
GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je tako&dstroke;er od tvrdog metala.
HM-malo roto glodalo s drškom ∅ 3 mm.
Upotreba:
Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Oblik	H0613
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
∅ glave	6 mm
Ukupna duljina	43 mm
Opis oblika	Plamen
∅ drške	3 mm
Duljina glave	13 mm
Serija	Ozubljenje Z7
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		