Vodoinstalaterska kliješta Alligator® VDE izolirano uranjanjem, ukupna duljina: 250mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	705730 250
GTIN	4003773019343
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:
Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) i stezna zaštita od prignječenja. Induktivno otvrdnuto. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne na cijevima i maticama. Stupnjevito namještanje ureza. **Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** za radove pod naponom do 1000 V.
Kromirane čeljusti, ručke izolirane uranjanjem.
Standard:
DIN ISO 8976
Materijal:
Krom-vanadij čelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Tehnički opis

ukupna duljina	250 mm
Stezni raspon za cijevi	2 col
Stezni raspon za šesterokute	46 mm
Drška	izolirano uranjanjem
Površina	kromirano
Standard	DIN ISO 8976
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Materijal	Krom-vanadij čelik
bez iskrenja	ne
Fino podešavanje pomoću ureza	ne
Samostezno	da
Zaštita od pritezanja	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu