Garant

XDMT090416ZDSR, HB4030, tip: ST1400



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212866 ST1400
GTIN	4045197943125
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:
Orijentacijske vrijednosti a_e = 0,5...1×D / $a_{p\ maks.}$

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	1,1 mm
Tip	ST400
Kutni radijus	1,6 mm
Debljina pločica S	4.76 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDMT090416ZDSR
Vrsta	HB4030
Rezni materijal	HM
preporučena dubina reza $a_{p\ maks.}$	1,2 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\ maks}$	1,5 mm

Programirani radijus pri $a_{p\ maks}$	3 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm²	prikladno	220 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		