Garant GRIDLINE

Gornji ormar s velikim kapacitetom s krilnim vratima od punog lima, visina: 1000mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	941011 1000
GTIN	4062406071462
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:
Opremljen ormar u 30×28G.
Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.
Dio isporuke:
Ormar uključuje police.
Lakiranje:
Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**
Napomena:
Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina	700 mm
Broj polica	1

Pozicioniranje drške	ispod
Visina	1000 mm
Dubina u G	28
Korisna visina	845 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	750 mm
ComfortClose	ne
Širina u G	30
Težina	70 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Nastavak ormara
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 30	942550 30
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 75 mm	942570 75
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 300 mm	942570 300
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000

Polica s nosačima100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 30	942530 30
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 100 mm	942570 100
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 150 mm	942570 150
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 125 mm	942570 125
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 200 mm	942570 200
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11