Garant

CPHX 09T310 ER, HB7705, Típus: HART

Rendelési adatok

Rendelés száma	212578 HART
GTIN	4062406099206
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:
Körfutási pontosság ±0,020 mm.
- **Továbbfejlesztett Wiper geometriás váltólapkák hatékonyabb megmunkálási folyamathoz a süllyeszték- és formagyártás területén.**
- **Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásoknak és a nagy fogankénti előtolásnak köszönhetően.**
- **Marólapkák radiális ésaxiális Wiper geometriához.**

Ajánlás:
Tisztán síkmarási műveleteknél a Vc értéket 30%-kal csökkentse.
Figyelem:
Alkalmazási irányértékek: ae 0,2 mm.
Az L_{wa} az axiális Wiper hosszt adja meg.
Az L_{wr} a radiális Wiper hosszt adja meg.

Műszaki leírás

Típus	HART
Sarokrádiusz	1 mm
Lapvastagság S	3.97 mm

Váltólapka ISO kód	CPHX 09T310 ER
Minőség	HB7705
Szerszámanyag	HM
Wiper hossza axiálisan	0,5 mm
Wiper hossza radiálisan	0,8 mm
Vágóél rádiusz R_1	1 mm
Előtolás f_z < 65 HRC acélban	0,15 mm
Cserék / élek száma	2
Bevonat	TiC
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz