HOLEX

XNEX 080608, HBM015, Típus: ST1400



Rendelési adatok

Rendelés száma	215106 ST1400
GTIN	4062406103088
Árucikk kategória	22A

Leírás

Kivitel:
Kétoldalú 2×3 élű keményfém váltólapka **sarokmarási műveletekhez.**
A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.
Figyelem:
Alkalmazási irányértékek, ha a_e = 0,3×D / a_p = 3mm.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,21 mm
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	XNEX 080608
Minőség	HBM015
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p\,max}$	4 mm
Cserék / élek száma	6

Bevonat	CVD
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 1100 N/mm²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1400 N/mm²	alkalmas	200 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		