HOLEX

Kisméretű turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: F0313

Rendelési adatok

Rendelés száma	546910 F0313
GTIN	4045197724281
Árucikk kategória	52D

Leírás

Kivitel:
A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül. Keményfém turbómaró, szár ∅ 3 mm. **Gömbölyű végű ívelt alak** (RBF).
Felhasználás:
Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak	F0313
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fogazás típusa	keresztfogazású
Alak leírása	Gömbölyű végű ívelt
Fej ∅	3 mm
Teljes hossz	38 mm
Szár ∅	3 mm
Fejhossz	14 mm
Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		