JEPSON POWER

Keményfém körfűrésztárcsa Drytec® ∅ 320×25,4 mm vastagfalú anyaghoz, Fogak száma: 84

Rendelési adatok

Rendelés száma	078242 84
GTIN	4260052463253
Árucikk kategória	07E

Leírás

Kivitel:
Keményfém betétes körfűrészlap pontos vágásokhoz.
- **Munkabiztonság: Vékonyfalú, alacsony vibrációs szinttel, zajcsillapított.**
- **Nagyon hosszú élettartam.**
- **Magas minőségű vágások.**
- **5× utánélezés lehetséges.**
- **Univerzálisan használható acélhoz, műanyagokhoz, színes- és könnyűfémekhez (078236 sz. nem).**

Figyelem:
További speciális fűrészlapok pl. alumíniumhoz, INOX-hoz külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Fogak száma optimalizálva	Lemezek, szendvicspanelek
Fogak száma	84
Lap ∅ D	320 mm
Furat ∅	25,4 mm

Vágási szélesség B	2,2 mm
Szerszámanyag	HM
Alkalmazható	078234 sz. 8320 mérethez
Alkalmas anyagok	vastagfalú anyaghoz
Termék fajtája	Körfűrész lap