Chicago Pneumatic

Sűrített levegős sarok-ütvecsavarozó kompakt, Típus: 7737

Rendelési adatok

Rendelés száma	079200 7737
GTIN	015451761158
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:
Kompakt, erős sarok-ütvecsavarozó alumínium házzal. Nagyon lapos felépítésű.Egykezes irányváltás és **hosszú élettartamú egykalapácsos ütőmű.**

Műszaki leírás

Súly	1,12 kg
Maximális fordulatszám	9000 min^{-1}
Max. csavar ∅ (8.8–12.9)	M20
Nyomatéktartomány	34 - 224 Nm
Maximum levegőigény	703,8 l/min
Működési zajkibocsátás	93 dB(A)
Ajánlott tömlőméret (belső ∅)	10 mm
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Szerszámbefogó meghajtási profil	Négyszög
Max. vibráció EN szerint	10,3 m/s^2
Hossz	240 mm
Gyártó jelölése	7737

Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Energiaellátás	Sűrített levegős
Termék fajtája	Csavarozó