Atlas Copco

Sűrített levegős egyenes csiszoló G2424, szorítópatron ∅ 6 mm Hosszú, Típus: S250

Rendelési adatok

Rendelés száma	079448 S250
GTIN	7322590019907
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:
Nagy teljesítményű és **robusztus egyenes csiszoló** nagyon **nyugodt járással.** A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást. Felhasználáshoz optimalizált **8500 és 25000 1/perc.** közötti maximális fordulatszámok.
Hosszú, karcsú orsó, furatokhoz ideális, hossz 317 mm.
Szorítópatron ∅ 6mm.
Tartalom:
A szükséges csatlakozó.
Alkatrész:
Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	G2424 S250
Leadott teljesítmény	900 W
Ajánlott tömlőméret (belső ∅)	13 mm
Súly	0,96 kg

Maximum levegőigény	870 l/min
Maximális fordulatszám	25000 min^{-1}
Működési zajkibocsátás	85 dB(A)
Max. vibráció EN szerint	3,5 m/s^2
Sűrített levegő csatlakozó	3/8 coll
Csatlakozó menet	BSP
Energiaellátás	Sűrített levegős
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

Tartozék

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron ∅ 6 mm	079459 6