Garant

GreenPlus tisztító Flex Cleaner, Tartalom (ml ill. l): 20

Rendelési adatok

Rendelés száma	088001 20
GTIN	4062406400873
Árucikk kategória	01L

Leírás

Kivitel:
NSF tanúsítvánnyal. Az élelmiszeripar területén történő használathoz alkalmas.
Rugalmas zsírtalanító szer olajok, emulziók és zsírok gyors megtisztításához. Vízzel keverhető 1:10 arányig. 20 literes kanna. Szükség esetén rendelje meg a hozzá való (088010 sz. 20-30 méretű) leeresztő csapot.
A Flex Cleaner ezen felül alkalmas csekély habzású felhasználáshoz nagynyomású tisztítókban és padlótisztító gépekben, és így rugalmasan alkalmazható mindenhol, ahol a hab zavaró tényező.
A tisztítás során főként az alumíniumot és a sárgaréz felületeket védi 75°C-ig a futtatási színektől.
A tisztítószerrel átmeneti korrózióvédelem érhető el. Kézi felhasználás esetén permetezze fel a tisztítószert és rövid hatási idő után egy kendővel törölje le. Az élelmiszeripar területén történő felhasználás esetén a felületet a tisztítást követően kellő mennyiségű vízzel mossa le.

- **Jelölésmentes.**
- **Kézzel és géppel is használható.**
- **NSF tanúsítvánnyal az élelmiszeripar számára.**
- **Szórópalackok és nyomáspermetezők utántöltéséhez alkalmas.**

Műszaki leírás

Alak	folyékony
Festék	Átlátszó
Forráspont	100 °C
Tárolási hőmérséklet	2 - 35 °C
Kivitel	Kanna
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
pH-érték	9
Sűrűség	1,01 g/cm^3
Tartalom	20 l
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Univerzális tisztítószer

Tartozék

GreenPlus kanna leeresztő csap Hozzávaló kannaméret 20-30 l	088010 20-30