KYOCERA

LOMU...08ER-GM, PR1510, Váltólapka méret: 10

Rendelési adatok

Rendelés száma	225240 10
GTIN	4960664648788
Árucikk kategória	25A

Leírás

Kivitel:
MEGACOAT bevonatú váltólapka 4 éllel – a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 10°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.
Figyelem:
Alkalmazási irányértékek, ha a_e=0,3 x D.
Előtolás f_z / fog: 0,06 - 0,25 mm
Váltólapka ISO kód: LOMU...08ER-GM
Típus: GG
Sarokrádiusz: 0,8 mm

Műszaki leírás

Típus	GG
Váltólapka ISO kód	LOMU...08ER-GM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	PR1510
Szerszámanyag	HM

Előtolás f_z / fog	0,06 - 0,25 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Ti > 850 N/mm²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		