Garant

SOMT 09T304 TR, HB7525, Típus: ST900



Rendelési adatok

Rendelés száma	215068 ST900
GTIN	4045197454997
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:
Rendkívül **stabil váltólapkák** a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű struktúra következtében nagyon szívós és kopásálló.
Figyelem:
Alkalmazási irányértékek, ha a_e = 0,3×D / $a_{p\,max}$ = 5 mm.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,14 mm
Típus	ST900
Sarokrádiusz	0,4 mm
Lapkavastagság E	3,97 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 09T304 TR
Minőség	HB7525
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	feltételesen alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		