KENNAMETAL

ZDET 16M503 PDFR-721, GH1, Típus: ALU

Rendelési adatok

Rendelés száma	220810 ALU
GTIN	2050002058354
Árucikk kategória	28E

Leírás

Ajánlás:
A váltólapkák cseréjekor kérjük a csavart is cserélje ki. A tartalék csavarokat a váltólapkákkal szállítjuk.
Figyelem:
f_z ha $a_e = 0{,}3 \times D$.

Műszaki leírás

f_z nagyoláshoz $a_{p\,max}$ 16 mm-ig	0,12 - 0,25 mm
f_z elősimításhoz $a_p = 1$ mm	0,02 - 0,1 mm
Típus	ALU
f_z elősimításhoz $a_p = 3$ mm	0,05 - 0,15 mm
Lapvastagság S	5 mm
Váltólapka ISO kód	ZDET 16M5 PDFR-721
Minőség	GH1
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	1640 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1370 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	1095 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		