Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	251112 20/12
GTIN	4045197650856
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L_4	25 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Rugó készlet	259044 2
Szárméret	20 mm
Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő	259015 2
Rugós csap készlet	259047 2
Fejhossz L_1	29 mm
Kés ISO kódja	PSSNR/L 2020K12
Alátétlapka	259031 20
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Alátétlapka Típus 20	259031 20
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500