Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	251406 20/16
GTIN	4045197650894
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csavar készlet	259023 2
Csap	259049 6
Kés ISO kódja	MTJNR/L 2020K16
Működő szélesség L_4	25 mm
Szorítóköröm	259038 14
Hozzávaló váltólapka	TN.. 1604..
Fejhossz L_1	31 mm
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka	259031 32
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 32	259031 32
Csap Típus 6	259049 6
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Szorítóköröm Típus 14	259038 14
Csavar készlet10 darabos Típus 2	259023 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500