Garant

Eco szerszámtartó axiális, 1-szeres, balos, PSC 63, Befogó négyszög: 25mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	318852 25
GTIN	4045197893307
Árucikk kategória	31G

Leírás

Kivitel:
Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.
GARANT - Optimalizált élettartam, jobb felületminőségek, nagyobb folyamatbiztonság és termelékenységnövekedés a GARANT Eco következtében.
Felhasználás:
Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
ISO késszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.
Figyelem:
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre. Átfúrt alátétlapkával. Ezáltal alkalmas 20 **és** 25 mm szárú esztergakésekhez.

Műszaki leírás

Befogó négyszöghöz	25 mm
Külső ∅ D	102 mm
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Befogási hossz L_1	102 mm
B	40 mm
Befogó	PSC 63
Befogó szabvány	ISO 26623-2

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szerszámtartó