VSM

Csiszolóvászon műhelytekercs (A), barna KK 114 F, 115 mm × 50 m, Szemcsézet: 40

Rendelési adatok

Rendelés száma	557850 40
GTIN	4018875206102
Árucikk kategória	56V

Leírás

Kivitel:
Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű **normál korunddal (A).**
Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.
VSM KK 114 F típus: **Barna szövet, rendkívül erős igénybevételhez.** Ez a minőség **különösen hajlékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll** és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.
Csomagolás **letépőkés nélkül.**
Felhasználás:
Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.
Ideális rezgőcsiszolón történő használathoz.

Műszaki leírás

Finomsági fok	durva
Szemcsézet	40
Sorozat	KK114F
Csiszolóanyag	Normál korund (A)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Műhelytekercs szélessége	115 mm
Műhelytekercs hossza	50 m
Terméknév attribútum	115 mm × 50 m
Termék fajtája	Csiszolóvászon

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		