HOLEX

Hajlított hatszögkulcs készlet foszfátozott, Kulcsok száma: 9

Rendelési adatok

Rendelés száma	627327 9
GTIN	4045197922175
Árucikk kategória	62B

Leírás

Kivitel:
Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), mangán-foszfátos felület.
Tartalma:
1-1 db 627325 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret
Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	9
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Műanyag tartó hajlított hatszögkulcsokhoz Kulcshelyek száma 9	627255 9
Hajlított hatszögkulcs, hosszúfoszfátozott Hatszög 1,5 mm	627325 1,5
Hajlított hatszögkulcs, hosszúfoszfátozott Hatszög 10 mm	627325 10
Hajlított hatszögkulcs, hosszúfoszfátozott Hatszög 2 mm	627325 2
Hajlított hatszögkulcs, hosszúfoszfátozott Hatszög 2,5 mm	627325 2,5
Hajlított hatszögkulcs, hosszúfoszfátozott Hatszög 3 mm	627325 3
Hajlított hatszögkulcs, hosszúfoszfátozott Hatszög 4 mm	627325 4
Hajlított hatszögkulcs, hosszúfoszfátozott Hatszög 5 mm	627325 5
Hajlított hatszögkulcs, hosszúfoszfátozott Hatszög 6 mm	627325 6
Hajlított hatszögkulcs, hosszúfoszfátozott Hatszög 8 mm	627325 8