HOLEX

Rövid fúró tokmány A alak, SK 40, Befogási tartomány: 2,5-16mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Árucikk kategória	32K

Leírás

Kivitel:
Jobb és bal forgásirányhoz. Belső menet kézi befogáshoz.
Felhasználás:
Fúrók, süllyesztők és dörzsárak befogásához marógépeken.
Tartalom:
Szorítókulcs keresztmarkolattal Torx®-hoz az optimális meghúzás érdekében.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	85 mm
Külső ∅ D	56 mm
Befogási tartomány	2,5 - 16 mm
Tartalék eszterga-tokmánykulcs	SW6
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	DIN 2080
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min^{-1}-nél
Körfutási pontosság	≤ 50 µm
Maximális meghúzási nyomaték $M_{d\,max}$	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány