# Álláskönnyítő, állítható magasságú mechanikus

## Rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Rendelés száma | 965630 |
| GTIN | 2050001780317 |
| Árucikk kategória | 96B |

## Leírás

**Kivitel:**
Csőváz acélcsőből; csúszásmentes, olajjal szemben ellenálló csúszótalpakkal. Ülésmagasság rögzítőkarral állítható. **Ülés PU-habból.** Az ülőfelület dőlésszöge állítható és visszaállító automatikával mindkét irányba elforgatható.
Az ülőfelület **magassága mechanikusan állítható.**
**Szabvány:**
**DIN 68877**
**Szín:**
Világosszürke RAL 7035.

## Műszaki leírás

| | |
|---|---|
| Szabvány | DIN 68877 |
| Ülőlap mélység | 220 mm |
| Váz kivitele | Lábrész |
| Ülőfelület anyaga | PU hab |
| Lábkereszt anyaga | Acél |

| | |
|---|---|
| Ülőlap szélesség | 320 mm |
| Magasságállítás kivitele | mechanikus |
| Szék anyagának színe | fekete |
| Állítható dőlésszögű ülőlap | igen |
| Szék teherbírása | 120 kg |
| Talpfelület szélessége | 534 mm |
| Talpfelület mélysége | 425 mm |
| Magasságállítási tartomány | 600 - 850 mm |
| Termék fajtája | Álláskönnyítő |

## Tartozék

| | |
|---|---|
| Ülőfelület álláskönnyítőkhöz Típus S | 963901 S |