Garant

APMT 133520 TR, HB7520, Modello: UNI

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215388 UNI
GTIN	4045197707994
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,25×D / a_p = 4 mm, $a_{p\,max.}$ = 6 mm.
Raggio di curvatura: 2 mm

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	2 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 133520 TR
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	330 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	290 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	idoneo	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	idoneo	120 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		