Garant

Barra alesatrice in acciaio, sinistra, ∅ Codolo / Misura inserto: 25/12mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250043 25/12
GTIN	4045197711526
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	259031 2
∅ Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Misura inserto	12 mm
Vite per leva	259018 8
Set di molle	259044 2
Codice ISO portautensile	A25T PCKNR/L12
Set spine elastiche	259047 2
Inserto adatto	CN.. 1204..
Leva	259015 2
Spostamento centrale L_3	17 mm
Lunghezza complessiva L	300 mm
Altezza di serraggio L_2	23 mm
Angolo di regolazione κ	75 grado
∅ Codolo D_s	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Leva Modello 2	259015 2
Set di molle10 pezzi Modello 2	259044 2
Set di spine elastiche10 pezzi Modello 2	259047 2
Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per leva Modello 8	259018 8
Vite per leva Modello 2	259018 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500