Garant

Portautensili per troncatura Eco con adduzione interna del lubrorefrigerante, ∅ Codolo d1: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319132 25
GTIN	4045197716774
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:
- **Con speciale spruzzatore sferico regolabile per raffreddamento ottimale del tagliente – indipendentemente dalla profondità cave.**
- **La temperatura sul tagliente principale così come su quello secondario viene ridotta notevolmente, consentendo un notevole aumento della velocità di taglio.**
- **Portautensili per troncatura rigido per lame di troncatura.**
- **Serraggio della lama mediante piastrina di serraggio.**

Uso:
Per l'impiego delle varie lame di troncatura di diversi produttori.
Nota:
Tappo a vite per spruzzatore sferico incluso. Se si usano lame di troncatura tradizionali, queste chiudono il passaggio laterale del lubrorefrigerante! Staffe di fissaggio adatte n. art. 279840 2 e viti adatte n. art. 279815 14. Vedi elenco ricambi.

Descrizione tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 25
L_2	60 mm

L_1	36 mm
Per altezza lama	26 mm
∅ Codolo d_1	25 mm
Altezza H_1	47 mm
Altezza H_2	29 mm
Tipo di prodotto	Portautensili per troncatura con attacco VDI