SWISSTOOLS

Corpo barra alesatrice antivibrante, HSK-T, ∅ Codolo / ∅ D – Dim. A: 63/40-225 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320103 63/40-225
GTIN	2050001772817
Classe articolo	36D

Descrizione

Esecuzione:
· **Per tornitura efficiente.**
· **Per lavorazione oraria e antioraria.**
Uso:
Per l'alloggiamento di testine.
Nota:
Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826 – 264827.
Passaggio interno per LR: sì

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	225 mm
∅ gambo	63 mm
∅ D	40 mm
Adattatore	HSK-T
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici