HOLEX

Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 18

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232240 18
GTIN	4045197717740
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:
Con passaggio interno LR.
Scanalatura diritta.
Nota:
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Passaggio interno per LR: sì
Numero taglienti Z: 2
Campo di ∅ D_c: 18 - 24 mm
Lunghezza utile L_1: 36 mm
∅ codolo D_s: 25 mm
Lunghezza codolo L_s: 56 mm
Viti di serraggio: 232990 TX9

Descrizione tecnica

∅ codolo D_s	25 mm
Campo di ∅ D_c	18 - 24 mm
Lunghezza utile L_1	36 mm
Viti di serraggio	232990 TX9
Lunghezza codolo L_s	56 mm
Numero taglienti Z	2

Esecuzione	1,5×D
Codolo	ISO 9766
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX9	232990 TX9
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX9	674248 TX9