HOLEX

Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 48

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232240 48
GTIN	4045197717771
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:
Per fori di precisione fino a IT10.
Con passaggio interno LR.
Scanalatura diritta.
Nota:
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Passaggio interno per LR: sì
Numero taglienti Z: 2
Campo di ∅ D_c: 48 - 65 mm
Lunghezza utile L_1: 97,5 mm
∅ Codolo D_s: 40 mm
Lunghezza codolo L_s: 70 mm
Viti di serraggio: 232990 TX20

Descrizione tecnica

Campo di ∅ D_c	48 - 65 mm
Lunghezza utile L_1	97,5 mm
Viti di serraggio	232990 TX20
∅ Codolo D_s	40 mm
Lunghezza codolo L_s	70 mm
Numero taglienti Z	2

Esecuzione	1,5×D
Codolo	ISO 9766
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX20	232990 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600