Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, ∅ Codolo / Misura inserto: 16/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VC.. 1103..
Set di viti per inserti	269028 22
Lunghezza della testina L_1	40 mm
Larghezza del collo L_4	11,9 mm
Spostamento centrale L_3	14 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	A16M SVVCR/L11
∅ Preforatura minimo D_{min}	23 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L_2	15,5 mm
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Profondità utile T	9,5 mm
∅ Codolo D_s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500