# Portainserti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/16mm

## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 260907 16/16 |
| GTIN | 4045197713285 |
| Classe articolo | 21T |

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Set di viti per inserti | 269028 2 |
| Misura inserto | 16 mm |
| Ampiezza funzionale $L_4$ | 20 mm |
| Lunghezza della testina $L_1$ | 22 mm |
| Dimensione codolo | 16 mm |
| Inserto adatto | TC.. 16T3.. |
| Codice ISO portautensile | STGCR/L 1616H16 |
| Vite per sottoplacchetta | 269013 2 |
| Sottoplacchetta | 269005 7 |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo di impiego | sinistro |
| Passaggio interno per LR | no |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |

| | |
|---|---|
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |

## Accessori

| | |
|---|---|
| Sottoplacchetta Modello 7 | 269005 7 |
| Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Set di viti per inserti Modello 18 | 269028 18 |
| Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |