Garant

POMX 10T5ZEER M, HB9640, Modello: INOX

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213181 INOX
GTIN	4045197714916
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:
Esecuzione stabile degli inserti (spessore = 5,9 mm).
Geometria positiva ad avanzamento elevato.
Lunghezza dei taglienti piani: 2 mm per un'ottima qualità della superficie.
Particolare economicità grazie ai 5 taglienti.
Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,5 ... 1×D / a_p max = 2,2 mm.

Descrizione tecnica

Raggio programmato con $a_{p\,max}$	4,8 mm
Avanzamento f_z per dente	1 mm
Modello	INOX
Numero di sostituzioni/taglienti	5
Codice ISO Inserto	POMX 10T5ZEER M
Tipo	HB9640

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	360 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	320 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	idoneo	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	idoneo	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	idoneo	80 m/min	S
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		