Garant

Inserto per taglio HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 22mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	231660 22
GTIN	4045197714510
Classe articolo	21M

Descrizione

Esecuzione:
Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.
Nota:
I dati di taglio valgono per l'elemento base 5×D.
Impostare i fori pilota esclusivamente con l'inserto per taglio dello stesso tipo.

Descrizione tecnica

per dimensioni dell'elemento base	22 mm
Avanzamento f in GG(G)	0,39 mm/gir,
Ø D	22 mm
Serie	HiPer-Drill
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Angolo di affilatura	135 grado

Tipo	HB7725
Materiale da taglio	HM
Semi-standard	sì
Numero taglienti Z	2
Tipo di prodotto	Inserto da taglio per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm²	limitatamente adatto	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm²	limitatamente adatto	90 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm²	limitatamente adatto	70 m/min	P
GG(G)	idoneo	100 m/min	K
a umido max.	idoneo		