Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 210

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313715 210
GTIN	2050001929693
Classe articolo	33T

Descrizione

Esecuzione:
Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione**, **esecuzione brunita.**
Materiale:
Prodotto di qualità in 16MnCr5.
Per:
Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.
Accessori speciali:
Tasselli n. art. 313505 – 313605.
Nota:
- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Distanza fori a	24 mm
Per tipo mandrino	210 mm
Per filettatura DIN 912	M12
Altezza H	40 mm
Distanza fori b	25 mm
Larghezza cava D	14 mm

Lunghezza L	95 mm
Larghezza B	35 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio