Ansell

Paio di guanti HyFlex® 11-423, Misure guanti da lavoro: 7

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094471 7
GTIN	10076490053434
Classe articolo	04P

Descrizione

Esecuzione:
HyFlex® 11-423. Rivestimento in PU/nitrile a base d'acqua. Senza silicone né DMF. Resistente al calore fino a 100 °C. Particolarmente adatto per il taglio di pezzi asciutti o sporchi d'olio.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Nota:
Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Indossabilità	ottimo
Traspirazione	buono
Privi di DMF	sì
Presa da bagnati	buono
Presa se sporchi d'olio	buono
EN 388 resistenza al taglio	3

Privo di siliconi	sì
EN 388 resistenza alla perforazione	2
EN 388 resistenza allo strappo	3
Protezione contro il calore	Resistente fino a 100 °C
Materiale rivestimento	PU/Nitrile
Sensibilità tattile	buono
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Misure guanti da lavoro	7
Serie	HyFlex®
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	1
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	INTERCEPT™
Rivestimento	PU/Nitrile
Materiale	PU/Nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	grigio / lime
Normativa	EN 407
Peso	30 g
Lunghezza	225 mm
Utilizzo	riutilizzabile

Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio